P-ZB METER - Porte-repérage ZB

1051854

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051854

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porte-repérage ZB, pour la prise en charge de UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 1000 mm

Avantages

- Porte-repères autocollants, au mètre, à couper aux mesures souhaitées
- Le P-ZB METER permet de loger du matériel de repérage pour la rainure de repérage plate et élevée des blocs de jonction de Phoenix Contact.
- Fixation sûre et maintien optimal sur les surfaces courantes des appareils

Données commerciales

Référence	1051854
Conditionnement	1 m
Commande minimum	1 m
Clé de vente	BG241A
Product key	BG241A
GTIN	4017918016289
Poids par pièce (emballage compris)	46 g
Poids par pièce (hors emballage)	45,7 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Porte-repère

Repérage

Type de rainure	élevé

Dimensions

Largeur	1000 mm
Hauteur	10,4 mm
Profondeur	5 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	1000 mm
Hauteur du champ de texte	10,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau embase	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	encliqueter

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Conformité environnementale

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr