

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conditionné dans un étui à outils, le kit de coupe, de dénudage et de sertissage comprend les éléments suivants : WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.
- Kits d'outils universels, avec WIREFOX 10 et les outils CRIMPFOX-DUO de TOOL fox
- Parfaitement adaptée aux embouts TWIN
- Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure

Données commerciales

Référence	1044971
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4055626622859
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 056,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 056,1 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

Ce kit comprend

CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1031721>



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal, poids 305 g, noir/vert

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960>



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

AI-TWIN SORTI BOX BU - Malette d'assortiment

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202986>



Coffret de rangement, équipé d'embouts TWIN selon DIN 46228-4, 50 pièces de chaque AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 pièces. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage

1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>



TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423>



Etui à outil, non équipé

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F
---------	---

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 10 SET - Kit d'outillage



1044971

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044971>

Conformité environnementale

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr