

# FT NUT M25 RD - Ecrou

1125067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125067>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ecrou, Famille d'articles: PRC 35, coloris: rouge



## Description du produit

Écrou pour le détrompage couleur d'interfaces d'appareil

## Avantages

- Codage couleur pour connecteurs PRC
- Montage facile
- Autres coloris sur demande

## Données commerciales

Référence	1125067
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABL CZB
Product key	ABL CZB
GTIN	4063151051105
Poids par pièce (emballage compris)	3,153 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,926 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	PRC 35

### Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

### Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	34 mm
Longueur	6,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	rouge (RAL 3001)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C

# FT NUT M25 RD - Ecrou

1125067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125067>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FT NUT M25 RD - Ecrou



1125067

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1125067>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)