


# PSR-M-CABLE50 - Câble

1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de raccordement pour extension TBUS, avec PSR-M-TBUS1 ou PSR-M-TBUS2, 50 m

La figure illustre la version de l'article

## Données commerciales

Référence	1104841
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA366
Product key	DNA366
GTIN	4055626971254
Poids par pièce (emballage compris)	4 □ 716 g
Poids par pièce (hors emballage)	4 □ 716 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble adaptateur
-----------------	------------------

### Propriétés électriques

Impédance	nom. 120 Ω
-----------	------------

### Dimensions

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur max.	9,00 mm
-------------------------	---------

### Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PVC
----------------------------	-----

### Câble/conducteur

Longueur du câble	50 m
Structure de câble	2 x 2 x 24 AWG
Diamètre extérieur du câble	8,70 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	jaune
Blindage	Tresse en fils de cuivre
Résistance de la ligne	< 95 mΩ/m

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

# PSR-M-CABLE50 - Câble



1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# PSR-M-CABLE50 - Câble



1104841

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1104841>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	15,202 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)