

CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 6 mm², section max.: 16 mm², sertissage: Sertissage à quatre pans, poids 582 g, noir/vert

Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Une technique éprouvée d'une grande qualité
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- « L'original »
- Adapté aux manchons TWIN

Données commerciales

Référence	1108767
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151016449
Poids par pièce (emballage compris)	698,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	582,25 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Caractéristiques du produit	Introduction latérale des conducteurs
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Adaptée aux embouts TWIN

Emplacement de sertissage 1

Section max.	6 mm ²
AWG max.	10

Emplacement de sertissage 2

Section max.	10 mm ²
AWG max.	8

Emplacement de sertissage 3

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	6 mm ² ... 16 mm ²
Section AWG	10 ... 6

Dimensions

Largeur	76 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	222 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr