

# CUTFOX FB - Outil de coupe



1205985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205985>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Coupe-pont à une main, pour ponts de jonction FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12



## Avantages

- Lame de précision pour l'application associée
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement

## Données commerciales

Référence	1205985
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH311S
Product key	BH311S
GTIN	4017918137755
Poids par pièce (emballage compris)	196,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	194,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	JP

# CUTFOX FB - Outil de coupe

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205985>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Ponts de jonction
Caractéristiques du produit	Lame étroite
	Poignée ergonomique à deux composants
	Faible effort
	Acier spécial pour outils, matricé et trempé à l'huile

### Dimensions

Largeur	53 mm
Longueur	165 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
---------	---------------------

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 0 mm
-----------------------------	--------

# CUTFOX FB - Outil de coupe

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205985>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX FB - Outil de coupe



1205985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205985>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

3,005 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)