

# POTI SEALING PLUG - Bouchon obturateur



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175957>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bouchon obturateur pour la protection contre toute manipulation (déréglage de la tension de sortie DC), en obturant l'ouverture du potentiomètre

## Données commerciales

Référence	1175957
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	CMPSZ9
Product key	CMPSZ9
GTIN	4063151206123
Poids par pièce (emballage compris)	0,118 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	VN

# POTI SEALING PLUG - Bouchon obturateur



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175957>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Bouchon de fermeture
-----------------	----------------------

### Dimensions

Largeur	4,5 mm
Hauteur	6 mm
Profondeur	4,5 mm
Longueur	4,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	Polycarbonate PC
----------	------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

# POTI SEALING PLUG - Bouchon obturateur



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175957>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140805
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# POTI SEALING PLUG - Bouchon obturateur



1175957

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1175957>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)