

# CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir



1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice (paire), pour CRIMPFOX-C120, pour embouts (DIN 46228) 120 mm<sup>2</sup>, sertissage trapézoïdal

## Données commerciales

Référence	1209910
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356178723
Poids par pièce (emballage compris)	181 g
Poids par pièce (hors emballage)	174,2 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

# CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir



1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage trapézoïdal
Largeur de sertissage	26,00 mm

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	120 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir



1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir



1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Douille à sertir



1209910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209910>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)