

CRIMPFOX 25R - Pince à sertir



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 10 mm² ... 25 mm², insertion latérale, sertissage WM

Avantages

- Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %

Données commerciales

Référence	1212039
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4046356453905
Poids par pièce (emballage compris)	681,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	681,4 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage WM
Caractéristiques du produit	Faible envergure
	Jusqu'à 25 % de réduction de la force d'actionnement

Emplacement de sertissage 1

Section max.	10 mm ²
AWG min.	8
AWG max.	4

Emplacement de sertissage 2

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6

Emplacement de sertissage 3

Section max.	25 mm ²
AWG max.	4

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm ² ... 25 mm ²
Section AWG	8 ... 4

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX 25R - Pince à sertir



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Pince à sertir



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 25R - Pince à sertir



1212039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr