

CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour embouts 16 - 25 mm², conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

Données commerciales

Référence	1212081
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454513
Poids par pièce (emballage compris)	90,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	86 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage trapézoïdal
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-M

Emplacement de sertissage 1

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6

Emplacement de sertissage 2

Section max.	25 mm ²
AWG max.	4

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	16 mm ² ... 25 mm ²
------------------	---

Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	114 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M 25/DIE - Douille à sertir



1212081

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212081>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr