

CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connecteur mâle coaxial, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, sertissage HEX

Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1212095 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3138 |
| Product key | BH3138 |
| GTIN | 4046356453882 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 437,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 437,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------------|--|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage | Sertissage HEX |
| Caractéristiques du produit | Introduction latérale des conducteurs |
| | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |

Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage 5,41 mm

Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage 6,48 mm

Emplacement de sertissage 3

Largeur de sertissage 1,69 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique 1,69 mm² ... 6,48 mm²

Dimensions

| | |
|----------|--------|
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 59 mm |
| Longueur | 198 mm |

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur 1,69 mm ... 6,48 mm

Indications sur les matériaux

Coloris noir

CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir


1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>



Dessins

Dessin du produit



CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-CX 6,48 - Pince à sertir



1212095

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212095>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr