

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Malette d'assortiment métallique, équipée d'embouts conformes à la norme DIN 46228-4: 1990-09, 500 unités. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 unités AI 2,5-8 BU, 200 unités AI 4-10 GY, 100 unités AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1202072
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4017918017699
Poids par pièce (emballage compris)	2 □ 828 g
Poids par pièce (hors emballage)	2 □ 606,8 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>

Ce kit comprend

AI 0,25- 6 YE - Embout

3203024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203024>



Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: jaune

AI 0,34- 6 TQ - Embout

3203053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203053>



Embout, Longueur zone de contact: 6 mm, longueur de la douille: 10,5 mm, coloris: turquoise

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>



AI 0,5 - 8 WH - Embout

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200014>



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: blanc

AI 0,75- 8 GY - Embout

3200519

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200519>



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: gris

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>



Al 1 - 8 RD - Embout

3200030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200030>



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: rouge

Al 1,5 - 8 BK - Embout

3200043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200043>



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: noir

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>



Al 2,5 - 8 BU - Embout

3200522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200522>



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: bleu

Al 4 -10 GY - Embout

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200535>



Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 17 mm, coloris: gris

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>



AI 6 -12 YE - Embout

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200548>



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 20 mm, coloris: jaune

QUICK WIREFOX 6 - Pince à dénuder

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204384>



Pince à dénuder pour conducteurs à isolant PVC, zone de dénudage : 0,08 à 6 mm², coupure de fil jusqu'à 6 mm² souple ou 4 mm² rigide

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage

1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>



CRIMPFOX DUO 10 - Pince à sertir

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1031721>



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal, poids 305 g, noir/vert

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Sertissage

Sertissage trapézoïdal

Dimensions

Largeur

357 mm

Hauteur

48 mm

Longueur

206 mm

Indications sur les matériaux

Couleur

argenté

Matériau embase

Métal

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 6 - Kit d'outillage



1202072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202072>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

42,73 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr