

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage



1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coffret de rangement métallique, avec embouts selon 46228-4, 300 pièces de AI 10-12 RD, 200 pièces de AI 16-12 BU, 100 pièces de AI 25-16 YE, ainsi que pince à dénuder WIREFOX-D 40, pince de sertissage CRIMPFOX 25R

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1202580
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3511
Product key	BH3511
GTIN	4017918017934
Poids par pièce (emballage compris)	3□075 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□948 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage

1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>



Ce kit comprend

AI 10 -12 RD - Embout

3200551

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200551>



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 22 mm, coloris: rouge

AI 16 -12 BU - Embout

3200564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200564>



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: bleu

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage

1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>



AI 25 -16 YE - Embout

3200577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200577>



Embout, Longueur zone de contact: 16 mm, longueur de la douille: 30 mm, coloris: jaune

WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161>



Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage

1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>



CRIMPFOX 25R - Pince à sertir

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212039>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 10 mm² ... 25 mm², insertion latérale, sertissage WM

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage



1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Jeu d'outils

Sertissage

Sertissage WM

Dimensions

Largeur

357 mm

Hauteur

48 mm

Longueur

206 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

argent/mat

Matériau embase

Métal

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage



1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CRIMPSET 25 - Kit d'outillage



1202580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202580>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr