RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adaptateur

1205351

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205351

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur RJ45 passif avec trois connecteurs femelles montés en parallèle et la terre fonctionnelle en option

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	1205351
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMIIZ9
Product key	CMIIZ9
GTIN	4063151272364
Poids par pièce (emballage compris)	120,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	100 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur

Interfaces

Nombre d'interfaces	3
Type de raccordement	RJ45
Physique de transmission	CAT 2 (Twisted-Pair)
Topologie	Étoile
Distance de transmission	2,4 m

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	50 mm
Hauteur	128 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))	49 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN))

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Hauteur d'utilisation	4000 m

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr