

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS-CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Avantages

- Découpage sans bavure et sans copeaux
- Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
- Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
- Coupes précises et régulières

Données commerciales

Référence	1206243
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3115
Product key	BH3115
GTIN	4017918166540
Poids par pièce (emballage compris)	21□500 g
Poids par pièce (hors emballage)	21□500 g
Numéro du tarif douanier	82034000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Coupe-profilé
Application	Rail DIN et 2 poinçons pour NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 et NLS-CU 3/10
Caractéristiques du produit	Barre graduée métrique 1 m avec coulisseau de butée
	Peut être équipé de 2 poinçons (en option)
	Avec mécanisme de pliage pour remplacer facilement les poinçons
	Forme de construction très robuste
	Coupe sans bavures ni copeaux
	Transmission optimisée à levier
	Pour le montage sur table (trous de vissage existants)

Dimensions

Largeur	250 mm
Hauteur	230 mm
Longueur	100 mm
Longueur de la barre graduée	1000 mm
Longueur du levier	860 mm
Epaisseur max.	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043714
ECLASS-15.0	21043714

ETIM

ETIM 10.0	EC002212
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

PPS CLASSIC M - Outil de coupe



1206243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206243>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr