CF 500/COV RCI - Capot de protection

1212255

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212255

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées : 0,14 mm^2 ... 6 mm^2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), pour contacts tournés : 0,14 mm^2 ... 4 mm^2 (TC HC 4), pour contacts solaires : 0,25 mm^2 ... 6 mm^2 (SR 6-2)

Données commerciales

Référence	1212255
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4046356450171
Poids par pièce (emballage compris)	42,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	42 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosses isolées 0,14 ... 6 mm² (RCI 1,5/6) et contacts tournés 0,14 ... 4 mm² (TC 4)

Propriétés du produit

Type de produit	Capot

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 6 mm²

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	105 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Plastique
Matériau du raccordement vissé	Métallique

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	6,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr