

# CRIMPFOX 6H - Pince à sertir



1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

## Avantages

- La disposition des poignées et de la matrice permet d'introduire l'embout quelle que soit la façon dont on tient la pince.
- Ces pinces compactes permettent de réduire l'effort à fournir.

## Données commerciales

Référence	1212046
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4046356455749
Poids par pièce (emballage compris)	515 g
Poids par pièce (hors emballage)	445,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

# CRIMPFOX 6H - Pince à sertir



1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage HEX

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.

0,14 mm<sup>2</sup>

Section max.

6 mm<sup>2</sup>

AWG min.

25

AWG max.

10

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Section AWG

25 ... 10

### Dimensions

Longueur

175 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

# CRIMPFOX 6H - Pince à sertir



1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 6H - Pince à sertir



1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 6H - Pince à sertir



1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

12,576 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)