CRIMPFOX-SC 1,5 - Pince à sertir

1212048

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212048

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm^2, sertissage B

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Qualité de sertissage élevée et constante

Données commerciales

Référence	1212048
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3134
Product key	BH3134
GTIN	4046356453837
Poids par pièce (emballage compris)	439 g
Poids par pièce (hors emballage)	440,55 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B
Caractéristiques du produit	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Stations de matrice marquées

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,1 mm²
Section max.	0,5 mm²
AWG min.	26
AWG max.	22

Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,5 mm²
Section max.	1 mm²
AWG min.	22
AWG max.	18

Emplacement de sertissage 3

Section min.	0,5 mm²
Section max.	1,5 mm²
AWG min.	18
AWG max.	16

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,1 mm² ... 1,5 mm²
Section AWG	26 ... 16

Dimensions


Largeur	18 mm
Hauteur	59 mm
Longueur	198 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Dessins

Dessin du produit



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212048

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr