

# CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE - Douille à sertir



1212332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice (partie inférieure) pour CRIMPFOX-C120, pour cosses non isolées (DIN 46234) 10 + 16 + 25 + 35 mm<sup>2</sup>, sertissage indent

## Données commerciales

Référence	1212332
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454780
Poids par pièce (emballage compris)	68,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	68,7 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

1212332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Indent à sertir
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C120

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	10 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
------------------	---

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE - Douille à sertir



1212332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1212332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE - Douille à sertir



1212332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212332>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

7,736 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)