

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir

1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour clips non isolés 0,1 - 1 mm<sup>2</sup>, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

## Données commerciales

Référence	1212083
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454537
Poids par pièce (emballage compris)	71,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	71 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage B
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-M

### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,1 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	24

### Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	24
AWG max.	22

### Emplacement de sertissage 3

Section min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min.	22
AWG max.	18

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,1 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
------------------	---

## Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	114 mm

## Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir



1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir



1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-M SC 1/DIE - Douille à sertir



1212083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212083>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)