

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir

1212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : RG 174, RG 179 / BNC / TNC, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable

Données commerciales

Référence	1212087
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454575
Poids par pièce (emballage compris)	86,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	82,11 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-M
Largeur de sertissage	0,70 mm
Largeur de sertissage	1,69 mm
Largeur de sertissage	3,25 mm
Largeur de sertissage	4,52 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	> 0 mm ²
------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Longueur	114 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir



1212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M CX-1/DIE - Douille à sertir



1212087

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212087>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr