

CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir



1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice, pour Crimpfox-M, pour connecteurs mâles coaxiaux : CATV RG 6,59, emballée dans une boîte de conservation juxtaposable

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1212089 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BH313Z |
| Product key | BH313Z |
| GTIN | 4046356454582 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 84,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 81,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |

1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de produit | Matrice |
| Sertissage | Sertissage HEX |
| Caractéristiques du produit | Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-M |
| Largeur de sertissage | 8,23 mm |
| Largeur de sertissage | 9,14 mm |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|------------------|---------------------|
| Section métrique | > 0 mm ² |
|------------------|---------------------|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 25,5 mm |
| Longueur | 114 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir



1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir



1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-M CX-3/DIE - Douille à sertir



1212089

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212089>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr