

# CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE - Douille à sertir



1212351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212351>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice pré-ronde (paire) pour CRIMPFOX-C50, pour câble secteur 50 + 70 mm<sup>2</sup>



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212351       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH313Z        |
| Product key                         | BH313Z        |
| GTIN                                | 4046356455077 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 86,9 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 80,82 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82079091      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Type de produit             | Matrice   |
| Sertissage                  | Sertissage ovale                                      |
| Caractéristiques du produit | Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C50 |
| Section min.                | 50 mm <sup>2</sup>                                    |
| Section max.                | 70 mm <sup>2</sup>                                    |
| AWG min.                    | 2/0   |
| AWG max.                    | 1/0   |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |   |
|------------------|---|
| Section métrique | 50 mm <sup>2</sup> ... 70 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---|

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

# CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE - Douille à sertir



1212351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212351>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212351>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE - Douille à sertir



1212351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212351>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043892 |
| ECLASS-13.0 | 21043892 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE - Douille à sertir



1212351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212351>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)