CUTFOX 100 - Outil de sectionnement de câbles

1212135

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212135

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-câble annulaire à deux mains, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 100 mm de diamètre (jusqu'à 1 400 mm^2)

Avantages

- Coupes nettes et précises, même de câbles plus épais
- Le mécanisme à cliquet permet de réduire l'effort nécessaire
- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue

Données commerciales

Référence	1212135
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3111
Product key	BH3111
GTIN	4046356454148
Poids par pièce (emballage compris)	4☐658 g
Poids par pièce (hors emballage)	4☐642 g
Numéro du tarif douanier	82034000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Aluminium
	Cuivre
Caractéristiques du produit	Mécanisme à cliquet économisant les forces
	Coupe-anneau
	Pince coupante à deux mains
	Mécanisme déverrouillable

Dimensions

Largeur	190 mm
Longueur	610 mm
Diamètre	100 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 100,00 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212135

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 10.0	EC000142

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr