WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder

1212161

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

Avantages

- Large choix d'outils à dénuder de précision
- L'outil adapté à chaque application

Données commerciales

Référence	1212161
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3123
Product key	BH3123
GTIN	4046356454452
Poids par pièce (emballage compris)	238,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	200,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Standard
Caractéristiques du produit	Dénudage avec coupe longitudinale, en spirale et circulaire
	Lame à dénuder interchangeable

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm² ... 300 mm²
Section AWG	12
Longueur à dénuder	≤ 100 mm

Dimensions

Largeur	37 mm
Hauteur	30,5 mm
Longueur	167 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4,5 mm ... 40 mm
Diamètre extérieur min.	4,5 mm
Diamètre extérieur max.	40 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	4,5 mm ... 40 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr