CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir

1212465

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

Description du produit

Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,0 mm^2 avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H05V-K), pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,0 mm^2, rangés dans une mallette solide.

Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

Données commerciales

Référence	1212465
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3233
Product key	BH3233
GTIN	4046356589147
Poids par pièce (emballage compris)	1☐883 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐463 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

CF CRIMPHANDY 1,0 - Automate à dénuder et à sertir

1212465

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212465



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

---

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212759

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212759



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements

---

CF CRIMPHANDY 1,0/GP2 - Pièce détachée

1212517

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212517



Tôle déflectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 1,0

CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles

1212128

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128



Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 mm^2)

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans
Type de conducteur	PVC H05V-K
Longueur d'insertion minimale	32 mm
Caractéristiques du produit	Automate à dénuder et à sertir mobile
	chargeur intégré
	Capteur capacitif
	Batterie Li-ion
	Capteur capacitif

Propriétés électriques

Plage de fréquence	60 Hz
Consommation de puissance	20 W

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	7,4 V DC

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	1 mm² ... 1 mm²

Dimensions

Largeur	43 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	205 mm
Plage du diamètre du conducteur	2 mm ... 2,7 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr