

CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE - Douille à sertir



1212321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice (paire) pour CRIMPFOX-C120, pour cosses tubulaires cuivre 25 + 50 mm², sertissage WM

Données commerciales

Référence	1212321
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Z
Product key	BH313Z
GTIN	4046356454674
Poids par pièce (emballage compris)	150 g
Poids par pièce (hors emballage)	138,9 g
Numéro du tarif douanier	82079091
Pays d'origine	DE

1212321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C120
Section min.	25 mm ²
Section max.	50 mm ²
AWG min.	3
AWG max.	1/0

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	25 mm ² ... 50 mm ²
------------------	---

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE - Douille à sertir



1212321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1212321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE - Douille à sertir



1212321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212321>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr