WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder

1212704

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212704

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs (spécialement aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) de 0,1 - 4 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/ 1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Description du produit

Couteaux de dénudage utilisables : 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB et 1212314 WIREFOX 6SC/SB, couteau de rechange : 1212151 WIREFOX 4/SB

Avantages

- Coupe-fil pratique intégré
- Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.
- Outil à dénuder avec corps de pince coudé et ergonomique
- La pince à dénuder se caractérise par un mécanisme de réglage automatique pour différents
isolants et diamètres de conducteur.

Données commerciales

Référence	1212704
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3121
Product key	BH3121
GTIN	4046356783590
Poids par pièce (emballage compris)	254 g
Poids par pièce (hors emballage)	252 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Standard
	Silicone
	Caoutchouc
Caractéristiques du produit	Mécanisme de réglage automatique
	Remplacement sans outil des lames à dénuder
	Butée de longueur pour le réglage de la longueur à dénuder ≤ 18 mm
	Contour de la pince incliné
	Coupe-fil intégré

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,1 mm² ... 4 mm² (Capacité)
	1,5 mm² (Zone de sectionnement)
Section AWG	28 ... 12 (Capacité)
	16 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	2 mm ... 18 mm

Dimensions

Largeur	23 mm
Hauteur	144 mm
Longueur	168 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212704

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr