

# CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Pince à sertir**, pour connecteurs CATV RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, deux stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Introduction latérale des conducteurs
- Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux CATV

## Données commerciales

Référence	1212716
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3138
Product key	BH3138
GTIN	4046356857659
Poids par pièce (emballage compris)	677,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	677,7 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Introduction latérale des conducteurs
	Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux

#### Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage	8,23 mm
-----------------------	---------

#### Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage	1,69 mm
-----------------------	---------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	1,69 mm <sup>2</sup> ... 8,23 mm <sup>2</sup>
------------------	---

### Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	256 mm

#### Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	1,69 mm ... 8,23 mm
--------------------	---------------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-CATV 8,23 - Pince à sertir



1212716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212716>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)