

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Douille à sertir



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Matrice (partie supérieure) pour CRIMPFOX-C50, pour cosses non isolées (DIN 46234) 6 ... 35 mm², sertissage indent



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1212343 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH313Z |
| Product key | BH313Z |
| GTIN | 4046356454995 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 27,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 82079091 |
| Pays d'origine | DE |

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Douille à sertir



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de produit | Matrice |
| Sertissage | Indent à sertir |
| Caractéristiques du produit | Pièce de rechange pour la pince à sertir CRIMPFOX-C50 |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|------------------|--|
| Section métrique | 6 mm ² ... 35 mm ² |
|------------------|--|

Indications sur les matériaux

| | |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Douille à sertir



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

1212343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043892 |
| ECLASS-13.0 | 21043892 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE - Douille à sertir



1212343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212343>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

5,541 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr