WIREFOX 10 CUS - Outil à dénuder

1212760

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212760

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure illustre WIREFOX 4 CUS

Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Description du produit

Couteaux de dénudage utilisables : 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB et 1212314 WIREFOX 6SC/SB, couteau de rechange : 1212152 WIREFOX 10/SB

Avantages

- Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
- Coupe-fil pratique intégré
- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

Données commerciales

Référence	1212760
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH312V
Product key	BH312V
GTIN	4046356942768
Poids par pièce (emballage compris)	214 g
Poids par pièce (hors emballage)	207,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Abisolieren von Leitungen und Leiter

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,02 mm² ... 10 mm² (Capacité)
	1,5 mm² (Zone de sectionnement)
Section AWG	34 ... 8 (Capacité)
	16 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	2 mm ... 18 mm

Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	90 mm
Longueur	191 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212760

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr