

CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir



1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,14 - 1,0 mm² (vert clair, rouge), sertissage ovale

La figure illustre CRIMPFOX 6 CUS

Avantages

- Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.
- Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable

Données commerciales

Référence	1212772
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
GTIN	4046356942997
Poids par pièce (emballage compris)	435,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	435,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir



1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage ovale

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm ²
Section max.	0,25 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	24

Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,5 mm ²
Section max.	1 mm ²
AWG min.	20
AWG max.	18

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Section AWG	26 ... 18

Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	59 mm
Longueur	198 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------


CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir

1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Dessins

Dessin du produit



CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir



1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir



1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Pince à sertir



1212772

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212772>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr