# CF CRIMPHANDY 1,5 - Automate à dénuder et à sertir

1212466

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212466

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Identique à la figure

Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

## Description du produit

Appareil portable, fonctionnant sur batterie, pour le traitement des embouts en bande de 1,5 $mm^2$ avec extrémité fonctionnelle, adapté aux conducteurs isolés en PVC (H07V-K), pince coupe-câble CUTFOX 12, déflecteur de déchets 2, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,5 $mm^2$, rangés dans une mallette solide.

## Avantages

- Résultats optimaux et constants grâce aux fonctions de contrôle automatiques
- Utilisation mobile illimitée grâce au fonctionnement sur batterie et au magasin de stockage
- Le Crimphandy : une innovation dans le domaine des installations de commutation. Avec l'automate manuel mobile, il ne vous faut au maximum que 2 secondes pour dénuder et sertir vos conducteurs, 75 % de temps en moins qu'auparavant

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1212466 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3233 |
| Product key | BH3233 |
| GTIN | 4046356589154 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1☐883 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1☐463 g |
| Numéro du tarif douanier | 84672920 |
| Pays d'origine | DE |

## Ce kit comprend

### CF CRIMPHANDY 1,5 - Automate à dénuder et à sertir

1212466

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212466



Automate à dénuder et à sertir mobile, outil de service, pièce de rechange (déflecteur de déchets), outil de coupe (CUTFOX 12), ruban d'embouts

---

### CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - Outil de montage

1212708

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212708



Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,5, pour réparer les problèmes

---

## CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Pièce détachée

1212844

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212844



Tôle déflectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 1,5

## CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles

1212128

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212128



Coupe-câble, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 12 mm de diamètre (jusqu'à 35 $mm^2$)

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Automate à sertir |
| Sertissage | Sertissage à quatre pans |
| Type de conducteur | PVC H07V-K |
| Longueur d'insertion minimale | 32 mm |
| Caractéristiques du produit | Automate à dénuder et à sertir mobile |
| | chargeur intégré |
| | Capteur capacitif |
| | Batterie Li-ion |
| | Capteur capacitif |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence | 60 Hz |
| Consommation de puissance | 20 W |

Alimentation

| | |
|---|---|
| Plage de tension d'alimentation | 7,4 V DC |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section métrique | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10,8 mm |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 205 mm |
| Plage du diamètre du conducteur | 2,4 mm ... 3,1 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Coloris | noir |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr