MICROFOX-E ESD_DB - Pince coupante frontale

1212794

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212794

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'article
MICROFOX-E ESD

Pince coupante frontale électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Description du produit

Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

Avantages

- Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
- Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
- Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
- Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
- Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.

Données commerciales

Référence	1212794
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BH3152
Product key	BH3152
GTIN	4046356995009
Poids par pièce (emballage compris)	89,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	89,4 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Pince électronique

Propriétés électriques

Fusible	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	8 mm
Longueur	125 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier
Revêtement	phosphaté

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

ETIM

ETIM 10.0	EC002222

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr