

CUTFOX-CD - Coupe-goulotte



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Coupe-goulotte, pour découper les goulottes, les couvercles et les profilés en plastique, butée de 45° également pour coupes d'onglet, longueur de coupe 75 mm

Avantages

- À retour par ressort
- Coupe facile, sans effort et sans bavure grâce à une géométrie de coupe spécifique et une transmission par levier optimale
- Manche ergonomique à prise sûre
- Butée de 45°
- Largeur de coupe 75 mm
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Lame de précision pour les goulottes

Données commerciales

Référence	1212474
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3114
Product key	BH3114
GTIN	4046356527026
Poids par pièce (emballage compris)	467 g
Poids par pièce (hors emballage)	439,2 g
Numéro du tarif douanier	82015000
Pays d'origine	DE

CUTFOX-CD - Coupe-goulotte

1212474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Goulotte en plastique
Caractéristiques du produit	Lame revêtue
	Forme de construction compacte
	Butée pour 45° ou 90°
	Revêtement en mousse
	Avec blocage
	Pour les gouottes jusqu'à 75 mm de largeur et 2,5 mm d'épaisseur de matériau

Dimensions

Largeur de la lame	75 mm
Longueur	245 mm
Epaisseur du matériel	2,5 mm
Epaisseur max.	2,5 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	> 0 mm
--------------------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
---------	---------------------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 0 mm
-----------------------------	--------

CUTFOX-CD - Coupe-goulotte

1212474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CUTFOX-CD - Coupe-goulotte



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

ETIM

ETIM 10.0	EC000565
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900
-------------	----------

CUTFOX-CD - Coupe-goulotte



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212474>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

9,598 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr