MICROFOX-E ESD - Pince coupante frontale

1212485

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212485

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince coupante devant électronique ESD, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

Description du produit

Remarque :
En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

Avantages

- Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Poignées spéciales en plastique conducteur pour dissipation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique

Données commerciales

Référence	1212485
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3152
Product key	BH3152
GTIN	4046356527170
Poids par pièce (emballage compris)	97,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	96,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Pince électronique
Caractéristiques du produit	Ouverture facile et régulière
	Poignée ergonomique
	Poignée bicomposant
	Articulation traversante
	Surfaces métalliques finement polies et phosphatées
	Contrôle ESD

Propriétés électriques

Fusible	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Dimensions

Largeur	60 mm
Hauteur	8 mm
Longueur	125 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier
Revêtement	phosphaté

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

ETIM

ETIM 10.0	EC002222

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,665 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr