

MICROFOX-R ESD_DB - Pince droite



1212803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212803>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince ronde électronique ESD, poignée lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Description du produit

Remarque :

En raison des défis existant actuellement sur le marché mondial de l'approvisionnement, Phoenix Contact est malheureusement contraint d'accepter un autre matériau conforme à ESD. Les outils seront livrés à l'avenir avec des poignées en plastique noir/turquoise. Ceci n'entrave en rien la fonction ni la qualité des pinces ESD.

Avantages

- Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
- Manches à deux composants de forme ergonomique pour un travail sans effort et sans risque de dérapage
- Des manches en plastique conducteurs spéciaux assurent une évacuation lente et contrôlée de l'énergie électrostatique selon les normes et prescriptions comme p. ex. : DIN EN 61340-5.
- Les surfaces métalliques sont finement polies et phosphatées pour une protection optimale contre la rouille et un travail exempt d'éblouissement
- Fabrication à partir d'un acier d'outillage spécial de haute qualité
- Articulation de précision vissée pour stabilité durable et résultats de travail optimum

Données commerciales

Référence	1212803
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3152
Product key	BH3152
GTIN	4046356994361
Poids par pièce (emballage compris)	97,933 g
Poids par pièce (hors emballage)	97,933 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pince électronique
-----------------	--------------------

Propriétés électriques

Fusible	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
---------	--

Dimensions

Longueur	125 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
Matériau	Acier
Revêtement	phosphaté

1212803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212803>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043821
ECLASS-15.0	21043821

ETIM

ETIM 10.0	EC000834
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr