

# CUTFOX-SE LM - Pince coupante diagonale



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212833>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince coupante diagonale d'électricien, forme coudée, avec zone de dénudage et de sertissage, taille : 180 mm

## Avantages

- Lame de précision pour fil doux et fil dur
- Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Peut dénuder (1,5 mm<sup>2</sup> et 2,5 mm<sup>2</sup>), sertir (1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>), couper les vis en laiton et replier les œillets (diamètre : 4, 5, 6 mm)
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement

## Données commerciales

Référence	1212833
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH311S
Product key	BH311S
GTIN	4055626045528
Poids par pièce (emballage compris)	279,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	275,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

# CUTFOX-SE LM - Pince coupante diagonale



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212833>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Aluminium
	Cuivre
Caractéristiques du produit	Pince coupante multifonction
	Avec zone de dénudage, de sertissage, de coupe et de pliage
	Tête inclinée à 25°
	Lame de précision trempée par induction
	Poignée ergonomique à deux composants
	Faible effort
	Surface chromée mate et finement polie
	Acier spécial pour outils, matricé et trempé à l'huile ~ 62 HRc

### Dimensions

Longueur	180 mm
----------	--------

### Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)
---------	---------------------

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

# CUTFOX-SE LM - Pince coupante diagonale



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212833>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX-SE LM - Pince coupante diagonale



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212833>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)