

# CUTFOX-SE\_DB - Pince coupante diagonale



1212838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212838>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince coupante diagonale, forme coudée, taille : 180 mm, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

## Avantages

- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Transmission optimale du levier pour un travail facile et sans effort
- Sectionnement à trempe inductive pour des performances stables dans le temps

## Données commerciales

Référence	1212838
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BH311S
Product key	BH311S
GTIN	4055626045580
Poids par pièce (emballage compris)	300,666 g
Poids par pièce (hors emballage)	300,666 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

# CUTFOX-SE\_DB - Pince coupante diagonale



1212838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212838>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de coupe

Application

Al , Cu

### Dimensions

Longueur

180 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur

multicolore (RAL -)

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble

0,2 mm ... 11 mm

# CUTFOX-SE\_DB - Pince coupante diagonale



1212838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212838>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 10.0	EC000165
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX-SE\_DB - Pince coupante diagonale



1212838

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212838>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)