TOOL-BAG - Kit d'outillage

1212504

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212504

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Sacoche porte-outils, avec compartiment pour ordinateur portable et documents, contenant : , un coupe-câble, une pince coupante diagonale, une pince à dénuder, un outil à dénuder, un kit d'outil de sertissage,
une pince universelle, une pince droite pointue et une pince pour pompe à eau, un tournevis à tête fendue VDE : 0,4 x 2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 6,5 cruciforme : PHO/PH1/PH2
une clé pour armoire électrique, un contrôleur de tension, une boîte d'embouts,
un couteau, un ruban de mesure, une trousse à outil

Avantages

- Jeux d'outils universels, avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test du programme d'outillage TOOL fox
- Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure

Données commerciales

Référence	1212504
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4046356528405
Poids par pièce (emballage compris)	7☐600 g
Poids par pièce (hors emballage)	7☐600 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

CUTFOX 25 VDE - Outil de sectionnement de câbles

1212127

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212127



Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm^2, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/ 1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder

1212161

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212161



Outil à dénuder, pour le dénudage de câbles de Ø 4,5 mm à 40 mm, épaisseur d'élément de contact jusqu'à 4,5 mm, couteau pivotant pour coupes rondes, longues et en spirale

CRIMPFOX-M SET - Kit pince à sertir

1212093

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212093



Jeu de pinces à sertir, composé de CRIMPFOX-M (pince) et de matrices pour cosses isolées 0,5 ... 2,5 mm^2 (1212074), cosses tubulaires non isolées 0,5 ... 6 mm^2 (1212079) et embouts 0,25 ... 10 mm^2 (1212080) et 16/25 mm^2 (1212081).

UNIFOX-C VDE - Pince universelle

1212202

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212202



Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm

UNIFOX-P VDE - Pince droite

1212204

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212204



Pince droite coupante, surface de préhension à denture, contrôlée VDE 1 000 V AC / 1 500 V DC

UNIFOX-WP - Pince multiprise

1212365

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212365



Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, surfaces de préhension à double denture, selon VDE ISO 8976

SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis

1205037

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205037



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis

1205079

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205079



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH0 VDE - Tournevis

1205147

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-BAG EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212500

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212500



Sacoche porte-outils, compartiment pour documents et ordi. portable, non équipée

MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche

Dimensions

Largeur	225 mm
Hauteur	340 mm
Profondeur	225 mm
Longueur	410 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr