

# UNIFOX-C VDE M\_DB - Pince universelle



1212840

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212840>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince universelle, 165 mm, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

## Avantages

- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
- Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
- Pinces universelles isolées VDE UNIFOX ... en version droite et coudée

## Données commerciales

Référence	1212840
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3162
Product key	BH3162
GTIN	4055626045603
Poids par pièce (emballage compris)	250,844 g
Poids par pièce (hors emballage)	219 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil universel

### Dimensions

Longueur

165 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

### Normes et spécifications

Essais

DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)

DIN ISO 5745

# UNIFOX-C VDE M\_DB - Pince universelle



1212840

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212840>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

### ETIM

ETIM 10.0	EC000836
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

# UNIFOX-C VDE M\_DB - Pince universelle



1212840

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212840>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)