TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Trousse à outils de ceinture, contenant : un coupe-câble, une pince coupante diagonale, un outil à dénuder, une pince universelle, une clé pour armoire électrique, un tournevis à tête fendue : 0,5 x 3,0 / 1,0 x 4,0 / 1,0 x 5,5 cruciforme : PH1/PH2, un contrôleur de tension, un couteau, un ruban de mesure

Avantages

- Jeux d'outils universels, avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test du programme d'outillage TOOL fox
- Trousses à outils robustes et résistantes à l'usure

Données commerciales

Référence	1212506
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4046356528429
Poids par pièce (emballage compris)	2☐793 g
Poids par pièce (hors emballage)	2☐600 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

CUTFOX 18 - Outil de sectionnement de câbles

1212129

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212129



Coupe-câble, coudé, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 18 mm de diamètre (jusqu'à 50 mm^2)

WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder

1212162

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212162



Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm^2 jusqu'à 5 x 2,5 mm^2, dénudage fil individuel 0,2 mm^2 - 4 mm^2, avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

UNIFOX-CE VDE - Pince universelle

1212203

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212203



Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

USS 4 - Clé d'armoire

1203149

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203149



Clé d'armoire, en métal, pour toutes les armoires électriques courantes

SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis

1207404

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207404



Tournevis à fente, isolé selon VDE, dimensions : 0,5 x 3,0 x 100 mm, manche à deux composants, antiglisse

SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis

1205066

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205066



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZS 1,0X5,5 VDE - Tournevis

1209114

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209114



Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 5,5 x 125 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

TOOL-BELTPOUCH - Kit d'outillage

1212506

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212506

DUSPOL EXPERT - Contrôleur de tension

1209091

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1209091



Détecteur de tension, pour tensions continues et alternatives de 12 V jusqu'à 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-BELTPOUCH EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212502

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212502



Sacoche à outils, non équipée

MEASURING TAPE 5M I/M - Appareil de mesure

1200304

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200304



Ruban de mesure avec alimentation automatique du ruban et arrêt, barre graduée : pouce/métrique, longueur : 5 m

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche

Dimensions

Largeur	140 mm
Hauteur	315 mm
Profondeur	140 mm
Longueur	250 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr