

SF-BIT-PZ 2-70 - Vis



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 2 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

L'image montre la variante SF-BIT-PZ 2-70

Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

Données commerciales

Référence	1212595
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
GTIN	4046356590693
Poids par pièce (emballage compris)	16,09 g
Poids par pièce (hors emballage)	10 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

SF-BIT-PZ 2-70 - Vis

1212595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente en croix

Caractéristiques de raccordement

Sortie

Cruciforme/Pozidriv

Dimensions

Hauteur de lame

70 mm

Longueur

70 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

argenté

Matériau

Acier

Normes et spécifications

Essais

DIN 3126

SF-BIT-PZ 2-70 - Vis



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21044203
ECLASS-15.0	21044203

ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-PZ 2-70 - Vis



1212595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr