

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Matrice de rechange



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324130>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice de rechange pour CRIMPFOX-TC HC 4, contacts tournés CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stations de matrice marquées

Avantages

- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

Données commerciales

Référence	1324130
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH313Y
Product key	BH313Y
GTIN	4063151613723
Poids par pièce (emballage compris)	48,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	48,1 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Pour les contacts à sertir massifs de 0,14 mm ² ...4,0 mm ² des séries CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., la liste détaillée des contacts à sertir se trouve dans les instructions d'installation
-----------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm ²
Section max.	1 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	18

Emplacement de sertissage 2

Section max.	1,5 mm ²
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Section AWG	26 ... 12

Dimensions

Largeur	11 mm
Hauteur	35 mm
Longueur	32 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	Acier

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Matrice de rechange



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324130>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324130>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Matrice de rechange



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324130>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Matrice de rechange



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1324130>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr