CRIMPFOX-CX 4,52-M - Pince à sertir

1212713

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, sertissage Hex

Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux

Données commerciales

Référence	1212713
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3138
Product key	BH3138
GTIN	4046356857628
Poids par pièce (emballage compris)	623,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	623,3 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Introduction latérale des conducteurs
	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux

Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage	3,25 mm

Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage	4,52 mm

Emplacement de sertissage 3

Largeur de sertissage	1,69 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	1,69 mm² ... 3,25 mm²

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	204 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	1,69 mm ... 3,25 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212713

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr