

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Pince à sertir



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212717>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connecteurs CATV, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Introduction latérale des conducteurs
- Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux CATV

Données commerciales

Référence	1212717
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3138
Product key	BH3138
GTIN	4046356857666
Poids par pièce (emballage compris)	675,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	675,6 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage HEX
Caractéristiques du produit	Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
	Introduction latérale des conducteurs
	Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux

Emplacement de sertissage 1

Largeur de sertissage	6,65 mm
-----------------------	---------

Emplacement de sertissage 2

Largeur de sertissage	8,23 mm
-----------------------	---------

Emplacement de sertissage 3

Largeur de sertissage	9,70 mm
-----------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	6,65 mm ² ... 9,7 mm ²
------------------	--

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	256 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	6,65 mm ... 9,7 mm
--------------------	--------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Pince à sertir



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212717>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212717>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Pince à sertir



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212717>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 - Pince à sertir



1212717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212717>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr