CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage

1367687

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conditionné dans un étui à outils, kit de coupure, de dénudage et de sertissage, comprend les éléments suivants : WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1367687
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4063151722128
Poids par pièce (emballage compris)	1☐102 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐100 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	DE

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage

1367687

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687

Ce kit comprend

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir

1202877

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877



Pince à sertir, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm^2, section max. : 16 mm^2, pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm^2, ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm^2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm^2 flexible/ 1,5 mm^2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

WIREFOX 16/SB - Lame de rechange

1212153

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212153



Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm^2

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

AI SORTI BOX ANT - Malette d'assortiment

3202973

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202973



Coffret de rangement, équipé d'embouts selon DIN 46228-4, 50 pcs. AI 4-10 GY, 20 pièces de chaque AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 pcs. AI 16-12 BU

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423



Etui à outil, non équipé

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	16 mm²
Section max.	0,14 mm²
AWG min.	26
AWG max.	6

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr