

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Conditionné dans un étui à outils, kit de coupe, de dénudage et de sertissage, comprend les éléments suivants : WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Avantages

- Nous avons constitué des ensembles attrayants d'outils à partir de la gamme complète d'outillage professionnel.

Données commerciales

Référence	1367687
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4063151722128
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 102 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 100 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>

Ce kit comprend

CRIMPFOX DUO 16S - Pince à sertir

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1202877>



Pince à sertir, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm², section max. : 16 mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré

WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm², réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm² flexible/ 1,5 mm² rigide, couteau de dénudage remplaçable

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>

WIREFOX 16/SB - Lame de rechange

1212153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212153>



Couteau de rechange pour WIREFOX 16, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm²

AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202960>



Coffret de rangement, avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, par bloc de 50 pièces. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 pièces. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage

1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>



AI SORTI BOX ANT - Malette d'assortiment

3202973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202973>



Coffret de rangement, équipé d'embouts selon DIN 46228-4, 50 pcs.

AI 4-10 GY, 20 pièces de chaque AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 10 pcs. AI 16-12 BU

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423>



Etui à outil, non équipé

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche
Sertissage	Sertissage à quatre pans

Emplacement de sertissage 1

Section min.	16 mm ²
Section max.	0,14 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	6

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F
---------	---

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S SET - Kit d'outillage



1367687

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1367687>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr