

UNIFOX-PE VDE_DB - Pince droite



1212818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212818>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée légèrement crantée, possibilité de dénudage pour 1,5 mm² et 2,5 mm², clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Avantages

- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Données commerciales

Référence	1212818
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BH3162
Product key	BH3162
GTIN	4046356994835
Poids par pièce (emballage compris)	317,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	317,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

UNIFOX-PE VDE_DB - Pince droite

1212818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212818>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil universel

Dimensions

Longueur

200 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

noir

Normes et spécifications

Essais

DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)

DIN ISO 5745

1212818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212818>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr