

VS-PPC-J-M - Adaptateur de montage



1405390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405390>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied de montage pour le répartiteur de puissance en H, plastique



Pied de montage

Données commerciales

Référence	1405390
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOHZ
Product key	ABNOHZ
GTIN	4046356419956
Poids par pièce (emballage compris)	21,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

1405390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405390>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
-----------------	---------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	16,1 mm
Hauteur	48 mm
Longueur	115 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6.6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8 mm
Section du câble	0,13 mm ²

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

VS-PPC-J-M - Adaptateur de montage



1405390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405390>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-PPC-J-M - Adaptateur de montage



1405390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405390>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr